

favoritos
fisherbrand
2019/2020

POR **AMOR** *ala* **CIENCIA**

fisherbrand

new lab
start-up
programme

Set Your Lab in Motion

 **fisher scientific**
part of Thermo Fisher Scientific

Canjear su vale es **MUY SENCILLO!**

Realice sus pedidos con su número de cuenta New Lab Start-Up



Tiene un año desde la fecha de registro para alcanzar uno de los tres umbrales de gasto



Una vez que su cuenta llegue a los diferentes umbrales de gasto contacte con Atención al Cliente y le enviaremos sus vales Fisherbrand válidos por 6 meses



Utilice el código del vale para canjaer sus productos en nuestra web



eu.fishersci.com/go/nlsu

El catálogo dispone de los consumibles adecuados para que pueda sacar el máximo provecho a su vale Fisherbrand.

Bolsas	3
Centrifugado	6-7
Criogenia	8
Cultivo celular	4-5
Filtración	9
Pesaje	23
Manipulación de líquidos	17
Material de vidrio y plástico	10-13
Medición de pH	18
Microscopía	14-16
Muestreo y almacenamiento	21
Seguridad	19-20
Temporizadores y termómetros	22

Gaste **20.000 €** y reciba un vale Fisherbrand por valor de **500 €**

Gaste **10.000 €** y reciba un vale Fisherbrand por valor de **500 €**

Gaste **2.000 €** y reciba un vale Fisherbrand por valor de **500 €**



Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico
Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

BOLSAS ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES

- Para esterilización a altas temperaturas (134°C) hasta un máximo de 140°C
- Todas las bolsas tienen un grosor de 40 µm
- El cierre de las bolsas debe quedar flojo en la parte superior, dejando un orificio pequeño antes de esterilizarlas en el autoclave utilizando la cinta adhesiva indicadora del mismo
- Abertura a lo ancho



N.º cat.	Anchura, mm	Longitud, mm	Cantidad
Polipropileno impreso			
11600312	310	660	100
11553342	410	630	100
11563342	620	780	100
11583342	410	630	100
11593342	620	780	100

Fisherbrand™

CINTAS DE ETIQUETAS DE COLORES

- Fuertes, duraderas, resistentes al agua y a los ácidos
- Excelentes para codificación por colores
- Soportan temperaturas de -23° a +121 °C (de -10° a +250 °F)
- Puede escribirse sobre ellas con bolígrafo, lápiz o rotulador permanente
- Se adhieren a la mayoría de superficies como el vidrio, el plástico y el metal
- Se retiran de forma sencilla y limpia
- Las cintas se suministran sin dispensador



Cintas de colores muy útiles para diversas aplicaciones de etiquetado. Puede escribirse sobre ellas y se adhieren a la mayoría de superficies.

N.º cat.	Longitud, m	Color	Cantidad
Rollos de 13 m x 19 mm			
15844575	13	Blanco	4
15854575	13	Amarillo	4
15864575	13	Verde	4
15874575	13	Rojo	4
15894575	13	Azul	4
15804585	13	Amarillo	4
15364961	13	Morado	4
15884575	13	Naranja	4
Rollos de 55 m x 19 mm			
15874555	55	Blanco	4
15884555	55	Amarillo	4
15894555	55	Verde	4
15804565	55	Rosa	4
15814565	55	Rojo	4
15824565	55	Naranja	4
15834565	55	Azul	4
15844565	55	Amarillo	4
15854565	55	Morado	4
Rollos de 55 m x 25 mm			
15864565	55	Blanco	3
15874565	55	Amarillo	3
15884565	55	Verde	3
15894565	55	Rosa	3
15804575	55	Rojo	3
15814575	55	Naranja	3
15824575	55	Azul	3
15834575	55	Amarillo	3

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

TAMICES CELULARES

Dispositivo estéril, rápido y fácil de utilizar que permite aislar células primarias para obtener una suspensión uniforme de células individuales a partir de tejidos.

- Adecuado para tubos cónicos de 50 ml
- Estructura de polipropileno con malla de nailon
- Estéril
- En envase individual

Los tamices celulares están fabricados con de malla de nailon y disponibles en tres tamaños, 40, 70 y 100 µm, de modo que ofrecen un rendimiento óptimo en diferentes aplicaciones, incluidas células madre y células primarias.

N.º cat.	Tamaño de malla, µm	Color	Cantidad
11587522	40	Azul	50
11597522	70	Blanco	50
11517532	100	Amarillo	50



Fisherbrand™

ERLENMEYER DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON CUELLO ESTRECHO

- Conformidad con la norma ISO 1773
- Graduados

Fabricados en vidrio de borosilicato, los Erlenmeyer cónicos de cuello estrecho Fisherbrand™ están disponibles en varios tamaños.



N.º cat.	Altura, mm	Certificación	Diámetro externo, mm	Capacidad, ml	Diámetro de cuello, mm	Cantidad
15499093	90	DIN ISO 1773	51	50	22	10
15409103	135	DIN ISO 1773	79	100	34	10
15419103	135	DIN ISO 1773	79	200	34	10
15429103	160	DIN ISO 1773	87	250	34	10
15439103	180	DIN ISO 1773	105	500	34	10
15449103	220	DIN ISO 1773	131	1000	42	10
15459103	280	DIN ISO 1773	166	2000	50	1
15469103	310	DIN ISO 1773	187	3000	50	1
15479103	365	DIN ISO 1773	220	5000	50	1

Fisherbrand™

KIT DE BARRAS DE AGITACIÓN MAGNÉTICAS CILÍNDRICAS DE PTFE

- Barras con perfil redondo y liso
- Inertes y sin fugas
- Núcleo magnético AlNiCo V encapsulado de PTFE blanco
- Proporcionan agitación general para una amplia variedad de aplicaciones

Kit compuesto por 16 barras de agitación cilíndricas en una caja con compartimentos, con dos unidades de los tamaños siguientes: 10 x 6 mm, 15 x 4,5 mm, 20 x 6 mm, 25 x 6 mm, 30 x 6 mm, 40 x 8 mm, 60 x 10 mm, 70 x 10 mm

N.º cat.	Descripción	Cantidad
10226853	Barras de agitación magnéticas, kit, PTFE, cilíndricas	1 kit



Fisherbrand™

BARRAS DE AGITACIÓN OVALES DE PTFE

- Barras de agitación magnéticas y estables de uso general
- Proporcionan una turbulencia excelente para matraces con base redondeada y otros recipientes
- Esterilizables en autoclave
- Núcleos magnéticos AlNiCo V encapsulados de PTFE

Estas barras de agitación ovales de PTFE fabricadas por Fisherbrand proporcionan una acción de agitación estable y una turbulencia óptima para recipientes y matraces con base redondeada.

N.º cat.	Longitud, mm	Diámetro, mm	Cantidad
10664481	50	20	1



Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

FRASCOS ESTÉRILES PARA MEDIOS DE CULTIVO

- Una alternativa económica e irrompible a los matraces de vidrio
- No pirógenos y no citotóxicos para proteger las células
- PETG transparente y ligero que garantiza la resistencia a los golpes y tiene excelentes propiedades para evitar la transferencia de gases
- Tapones de HDPE
- Con graduaciones moldeadas



N.º cat.	Capacidad, ml	Cantidad
12074118	125	24
12084118	250	24
12064118	500	12
12094118	1000	12

Fisherbrand™

GRADILLAS PARA MICROTUBOS

- Con asas laterales y tapa articulada
- De polipropileno, esterilizables en autoclave
- Para microtubos tipo Eppendorf de 1,5 a 2 ml o tubos de 11 mm de diámetro
- Compatibles con tiras de 8 o 12 microtubos



N.º cat.	Capacidad	Anchura, mm	Altura, mm	Longitud, mm	Color	Cantidad
11710344	96	130	33	98	Surtido	5

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

GRADILLAS MULTITUBO DE POLIPROPILENO CON CUATRO CARAS



Las gradillas de alta resistencia de cuatro caras cuentan con un sistema exclusivo de pestañas y ranuras que cuando se unen crean una gradilla de gran tamaño.

N.º cat.	Color	Cantidad
11750334	Natural	5
11770045	Azul	5
11760334	Verde fluorescente	5
11780045	Rosa fluorescente	5
11770334	Amarillo fluorescente	5
11790045	Naranja fluorescente	5
11700055	Variado (azul, verde, rosa, amarillo y naranja)	5

GRADILLAS PARA TUBOS ADAPT-A-RACK™



- Cada posición se adapta para dar cabida a tubos de 5 a 50 ml y los mantiene en una posición vertical firme
- Fabricadas con POM
- Las gradillas se pueden ensamblar para tener mayor capacidad
- Laterales abiertos para visualización de la etiqueta
- Base plana para sujetar los tubos en posición vertical
- Las gradillas ensambladas se deben sostener por debajo cuando se transporten
- Disponibles en uno o varios colores combinados para facilitar la identificación
- Esterilizables en autoclave

N.º cat.	Capacidad	Posi- ciones	Diámetro, mm (L x An x Al)	Diámetro de pocillo, mm	Color	Cantidad
15300370	Tubos de 5 a 50 ml	4	181 x 56 x 76	De 12 a 30	Azul/verde	2
15320370	Tubos de 5 a 50 ml	4	181 x 56 x 76	De 12 a 30	Azul/amarillo	2
15330370	Tubos de 5 a 50 ml	4	181 x 56 x 76	De 12 a 30	Rosa/blanco	2
15340370	Tubos de 5 a 50 ml	4	181 x 56 x 76	De 12 a 30	Azul/azul	2
15350370	Tubos de 5 a 50 ml	4	181 x 56 x 76	De 12 a 30	Blanco/ blanco	2
15360370	Tubos de 5 a 50 ml	4	181 x 56 x 76	De 12 a 30	Rosa/rosa	2
15380370	Tubos de 5 a 50 ml	4	181 x 56 x 76	De 12 a 30	Amarillo/ amarillo	2
15390370	Tubos de 5 a 50 ml	4	181 x 56 x 76	De 12 a 30	Verde/verde	2

Fisherbrand™

GRADILLAS PARA TUBOS DE ENSAYO DE POM DE TAMAÑO MEDIO Y GRANDE



- Fabricadas con fibra de vidrio y reforzadas con polioximetileno (POM) Delrin™
- Robustas y muy resistentes a ácidos, bases, disolventes y el calor
- Ofrecen la más alta resistencia a los productos químicos y el calor (de -40 °C a +140 °C)
- Disponibles en tamaño medio y grande para cinco diámetros de tubo diferentes
- Moldeadas en una única pieza continua sin necesidad de montaje
- Esterilizables en autoclave

N.º cat.	Tubos	L x An x Al, mm	Diámetro de pocillo, mm	Color	Posiciones	Cantidad
Tamaño grande						
15340390	De 10 a 18 ml	100 x 252 x 83	20	Blanco	40	1
12327629	De 10 a 18 ml	100 x 252 x 83	20	Azul	40	1
15350390	De 10 a 18 ml	100 x 252 x 83	20	Verde	40	1
15360390	De 10 a 18 ml	100 x 252 x 83	20	Magenta	40	1
15310400	De 15 a 50 ml	110 x 282 x 85	30	Blanco	24	1
10257963	De 15 a 50 ml	110 x 282 x 85	30	Azul	24	1
15330400	De 15 a 50 ml	110 x 282 x 85	30	Verde	24	1
15350400	De 15 a 50 ml	110 x 282 x 85	30	Magenta	24	1
15360400	De 15 a 50 ml	110 x 282 x 85	30	Amarillo	24	1
Tamaño medio						
15380420	De 10 a 18 ml	120 x 122 x 92	25	Blanco	16	1
15300430	De 10 a 18 ml	120 x 122 x 92	25	Azul	16	1
15310430	De 10 a 18 ml	120 x 122 x 92	25	Verde	16	1
15320430	De 10 a 18 ml	120 x 122 x 92	25	Magenta	16	1
15310420	De 10 a 18 ml	100 x 127 x 83	20	Blanco	20	1
15340420	De 10 a 18 ml	100 x 127 x 83	20	Azul	20	1
15350420	De 10 a 18 ml	100 x 127 x 83	20	Verde	20	1
15370420	De 10 a 18 ml	100 x 127 x 83	20	Magenta	20	1
15330430	De 15 a 50 ml	110 x 110 x 85	30	Blanco	9	1
12317629	De 15 a 50 ml	110 x 110 x 85	30	Azul	9	1
15340430	De 15 a 50 ml	110 x 110 x 85	30	Verde	9	1
15360430	De 15 a 50 ml	110 x 110 x 85	30	Magenta	9	1

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

GRADILLA PARA TUBOS SNAP-TOGETHER

- Tamaños especiales de pocillo para tubos de 15 ml y 50 ml
- Construcción de plástico ABS en color naranja
- Se entrega plegada y es fácil de montar
- La rejilla de referencia alfanumérica facilita la identificación del tubo
- Dimensiones: 171 mm x 170 mm x 61 mm
- No recomendada para esterilización en autoclave



Mantenga los tubos cónicos en posición vertical con la gradilla para tubos cónicos Snap-Together, diseñada para un uso estable en baños de agua y también para uso de sobremesa.

N.º cat.	Admite	Diámetros de pocillo	Cantidad
10753257	30 tubos de 15 ml y 20 de 50 ml	17 mm y 28 mm	1

Fisherbrand™

GRADILLAS PARA MICROTUBOS DE POLIPROPILENO

- Gradillas muy populares de estilo fracción-colector-placa
- Almacenan tubos de 1,5 ml a 2,0 ml en una unidad compacta (disposición de 5 x 16)
- Codificación por colores para identificar fácilmente los procedimientos específicos del laboratorio o los trabajadores individuales
- Coordenadas moldeadas para facilitar su organización y localización
- Estructura de polipropileno muy resistente con asas moldeadas para facilitar su transporte
- Esterilizables en autoclave y adecuadas para congelación



Puede alojar microtubos de 1,5 ml a 2,0 ml en estas gradillas codificadas por colores para uso de sobremesa, almacenamiento o transporte de muestras. Cuentan con coordenadas moldeadas y asas para facilitar su transporte.

N.º cat.	Color	Cantidad
11720344	Natural	5
11968074	Verde	5
11908084	Naranja	5
11988074	Rosa	5
11918084	Rojo	5
11998074	Amarillo	5
11728084	Variado	5

Fisherbrand™

CAJAS PARA ALMACENAMIENTO DE MICROTUBOS DE 100 POSICIONES DE POLIPROPILENO

- Cajas para almacenamiento de 100 posiciones muy duraderas con bisagras de tres puntos y abrazadera para un cierre seguro de la tapa
- Alojan microtubos y criotubos de 1,5 ml a 2 ml
- Gradillas de uso intuitivo con líneas moldeadas en la tapa, coordinadas impresas en la parte inferior de la base y en la caja
- Las gradillas miden 141 x 151 x 57 mm
- Apilables
- Esterilizables en autoclave



N.º cat.	Color	Cantidad
15579811	Verde	5
15589811	Amarillo	5
11700344	Colores variados (azul, verde, morado, amarillo y naranja)	5

Fisherbrand™

GRADILLAS PARA MICROTUBOS REVERSIBLES DE 96 POSICIONES

- Fabricadas en polipropileno esterilizable en autoclave
- Se entregan con tapas transparentes para proteger los tubos y poder apilarlas
- Las pestañas en cada extremo de la gradilla hacen que la tapa encaje en su sitio
- Reversibles: alojan microtubos de 0,5 ml a cada lado, o tubos de 1,5 ml a 2 ml en el otro lado en disposiciones estándar de 8 x 12
- Los pocillos de 0,5 ml están separados por líneas de gradillas moldeadas para facilitar su visualización
- Dimensiones (L x An x Al), mm: 246 x 121 x 50 mm



Solo tendrá que voltear la gradilla para guardar un tamaño de microtubo diferente. Estas gradillas reversibles de 96 posiciones Fisherbrand™ incluyen pestañas de fácil agarre para una manipulación y un almacenamiento seguros.

N.º cat.	Color	Cantidad
11978014	Amarillo	5
11958014	Azul	5

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

GRADILLAS CÚBICAS CON INTERBLOQUEO

- Gradillas cúbicas fáciles de usar:
- Las gradillas miden 108 x 113 x 113 mm
- Colóquelas juntas en múltiples orientaciones para trabajar con distintos tamaños de tubo al mismo tiempo
- Cada gradilla puede alojar 4 tubos de 50 ml, 10 tubos cónicos de 15 ml, 12 tubos de 75 ml o 100 ml o 16 tubos de 1,5 ml a 2,0 ml
- Estructura muy resistente de polipropileno en cinco colores variados
- Esterilizables en autoclave



Versátiles gradillas con interbloqueo que se adaptan a distintos tamaños de tubos en cada cara del cubo.

N.º cat.	Color	Cantidad
11784726	Variado (azul, verde, amarillo, naranja, rosa)	5

Fisherbrand™

TUBOS PARA CENTRÍFUGA CÓNICOS DE COLOR NEGRO

- Certificados libre de DNasa, RNasa y pirógenos
- Trazabilidad de lote a lote con envase de rasgado fácil
- Zona de escritura y tapones planos de polietileno para un fácil etiquetado
- Tapones planos adjuntos
- Clasificación rcf 9.400 xg máx.
- Graduados en intervalos de 0,5 ml



Estos tubos son de color negro puro para muestras sensibles a la luz y se entregan con tapones planos para poder manipularlos de forma segura con una mano. Están fabricados al 100% de polipropileno virgen, son esterilizables en autoclave y desechables.

Cat. No	Capacidad, ml	Longitud, mm	Diámetro, mm	Graduaciones	Cantidad
15396548	15	120	17	Sí	500
15306558	50	114	29	Sí	500

Fisherbrand™

TUBOS PARA CENTRÍFUGA DE 15 ML Y 50 ML

- Tubos excelentes de uso general con tapón
- Graduados en subdivisiones de 0,5 ml (15 ml) o 5 ml (50 ml)
- Estériles si se indica
- Envasados a granel o en gradillas



N.º cat.	Estéril	Material	Tipo de envase	Tapón	Rcf máx., xg	Diám. x Al., mm	Cantidad
15 ml							
11755075	Sí	PP	A granel	Parte superior plana	6000	17 x 119	500
11765075	Sí	PP	A granel	Cierre hermético	6000	17 x 119	500
11879640	Sí	PET	Gradilla	Cierre hermético	1800	17 x 119	500
11849650	Sí	PP	Gradilla	Parte superior plana	6000	17 x 119	500
11889640	Sí	PP	Gradilla	Cierre hermético	6000	17 x 119	500
50 ml							
11512303	Sí	PP	A granel	Parte superior plana	9400	29 x 114	500
11809650	Sí	PP	A granel	Cierre hermético	9400	29 x 114	500
11829650	de cat.	PP	A granel	Cierre hermético	9400	29 x 114	500
11839650	Sí	PET	Gradilla	Cierre hermético	1800	29 x 114	500
11819650	Sí	PP	Gradilla	Parte superior plana	9400	29 x 114	500
11899640	Sí	PP	Gradilla	Cierre hermético	9400	29 x 114	500

Fisherbrand™

MICROTUBOS CON TAPA A PRESIÓN DE SEGURIDAD

Las prácticas tapas herméticas perforables se encajan fácilmente con una sola mano.



- De polipropileno
- Graduados
- Tapa a presión plana con gancho para proteger la muestra y evitar que se abra accidentalmente
- Zona de etiquetado
- No estériles, esterilizables en autoclave y pueden soportar temperaturas de -86 °C
- Sin DNasa, RNasa ni pirógenos

N.º cat.	Capacidad, ml	Máx. Fuerza centrífuga, xg	Cantidad
15422545	0,5	30000	500
15432545	1,5	26000	500
15442545	2	25000	500

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

MICROTUBOS GRADUADOS

- Tapas planas
- Libres de DNasa, RNasa
- Esterilizables en autoclave
- Uso indicado entre -80 °C y 120 °C
- Polipropileno
- Natural



N.º cat.	Capacidad, ml	Color	Cantidad
Tubos estándar			
11916955	0,6	Natural	500
11926955	1,5	Natural	500
1193613	2	Natural	500
Tubos con tapa de cierre SafeLock™			
11976955	0,6	Natural	1000
11706467	1,5	Natural	500
11966955	1,5	Variado	500
11956955	2	Natural	500
Tubos de baja retención			
11996955	0,6	Natural	500
11986955	1,5	Natural	250
11906965	2	Natural	250

Fisherbrand™

MICROTUBOS NEGROS

- Polipropileno negro para muestras sensibles a la luz
- Graduados a 0,1 ml, 0,5 ml, 1 ml y 1,5 ml
- Clasificación rcf 18.000 xg máx.
- Certificados libres de DNasa, RNasa y pirógenos
- Trazabilidad de lote a lote con envoltorio de rasgado fácil
- Zona de escritura y tapas planas de polietileno para un fácil etiquetado
- Tapas planas adjuntas



Estos tubos son de color negro puro para muestras sensibles a la luz e integran tapas planas para poder manipularlos de forma segura con una mano. Están fabricados al 100% de polipropileno virgen, son esterilizables en autoclave y desechables.

N.º cat.	Capacidad, ml	Graduaciones	Cantidad
15386548	1,5	Sí	500

Fisherbrand™

MICROTUBOS DE POLIPROPILENO

- Tubos graduados de polipropileno
- Adecuados para soportar el estrés de la centrifugación a alta velocidad de hasta 20.000 xg.
- La construcción de una sola pieza incorpora una tapa segura que encaja a la perfección y la base está reforzada para mayor protección contra las fugas
- Esterilizables en autoclave



Tubos graduados de polipropileno que soportan el estrés de la centrifugación a alta velocidad de hasta 20.000 xg.

N.º cat.	Capacidad, ml	Color	Cantidad
11558232	1,5	Natural	1000
11508232	0,5	Natural	1000
11558252	2	Natural	1000

Gaste **20.000 €** y reciba un vale Fisherbrand por valor de **500 €**

Gaste **10.000 €** y reciba un vale Fisherbrand por valor de **500 €**

Gaste **2.000 €** y reciba un vale Fisherbrand por valor de **500 €**



Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico
Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

CRIOCAJAS DE POLIPROPILENO CON REJILLA

Para almacenamiento de muestras y transporte.



N.º cat.	Color	Permite alojar	Cantidad
Dimensiones (L x An x Al), mm: 133 x 133 x 52, 81 posiciones, rejilla de 9 x 9			
11856893	Natural	81 viales de 1,2 a 2,0 ml	5
11826903	Amarillo	81 viales de 1,2 a 2,0 ml	5
11836903	Rojo	81 viales de 1,2 a 2,0 ml	5
11856903	Azul	81 viales de 1,2 a 2,0 ml	5
11866903	Natural	81 viales de 3,0 a 5,0 ml	5
11876903	Amarillo	81 viales de 3,0 a 5,0 ml	5
11886903	Rojo	81 viales de 3,0 a 5,0 ml	5
11896903	Verde	81 viales de 3,0 a 5,0 ml	5
11806913	Azul	81 viales de 3,0 a 5,0 ml	5

Fisherbrand™

CAJAS PARA ALMACENAMIENTO CRIOGENICO DE POLIPROPILENO

- Cajas muy compactas que pueden alojar hasta 81 microtubos y criotubos de 1,5 ml/2,0 ml en una disposición de 9 x 9
- Polipropileno esterilizable en autoclave
- Tapa de cierre a fricción y de fácil apertura
- Seguras para almacenamiento a baja temperatura
- Pocillos uniformes con ID de ubicación
- La capacidad del tubo se indica en el exterior de la caja
- Colores translúcidos con una zona de etiquetado mate



Puede guardar hasta 81 criotubos y microtubos en estas cajas de colores atractivos que han sido diseñadas para facilitar su identificación visual y su acceso. Seguras para almacenamiento a baja temperatura.

N.º cat.	Dimensiones (L x An x Al), mm	Color	Cantidad
10273222	130 x 130 x 47	Azul	5
10325002	130 x 130 x 47	Amarillo	5
10500203	130 x 130 x 47	Natural	5
10243272	130 x 130 x 47	Variado (azul, verde, rosa, amarillo, naranja)	5

Fisherbrand™

CAJAS PARA CONGELADOR PLEGADAS

- Se entregan en paquetes plegados para ahorrar espacio de almacenamiento
- Fabricadas con polipropileno corrugado
- Las cajas encajan en las gradillas estándar de congelación
- Montaje sencillo
- Las cajas incorporan divisores internos
- Pueden almacenarse a temperaturas de hasta -80 °C
- Más duraderas que las cajas de cartón al ser resistentes a la humedad
- Reducen significativamente la formación de moho



Estas cajas para congelador plegadas Fisherbrand™ son una alternativa más duradera al cartón y reducen el riesgo de crecimiento de mohos. Además, pueden resistir a los ciclos de congelación y descongelación varias veces sin problema.

N.º cat.	Color	Dimensiones (L x An x Al) exteriores, mm	Cantidad
Pueden alojar 81 tubos de 1,5/2,0 ml			
15226996	Natural	133 x 133 x 51	10
15396528	Azul	133 x 133 x 51	10

Fisherbrand™

CRIOCAJAS DE CARTÓN CON REVESTIMIENTO IMPERMEABLE

- Cajas de cartón resistentes a temperaturas de almacenamiento ultra bajas
- Para almacenamiento de muestras hasta -80 °C
- Acabado impermeable
- Pueden combinarse con distintos tipos de rejilla (se entregan por separado) para tubos de 6 mm a 28,5 mm de diámetro
- Las cajas pueden usarse para artículos más grandes si se retira la rejilla



Combine estas criocajas con los diversos tipos de rejilla para guardar una amplia variedad de tamaños de tubos. Estas cajas de cartón tienen un revestimiento impermeable y resisten a temperaturas de hasta -80 °C, por lo que resultan ideales para almacenamiento a temperatura ultrabaja.

N.º cat.	Dimensiones (L x An x Al), mm	Color	Cantidad
Criocajas de cartón			
11872473	133 x 133 x 50	Blanco	10
10231545	133 x 133 x 50	Amarillo	10
11882473	133 x 133 x 50	Azul	10
11892473	133 x 133 x 50	Rojo	10
11822483	133 x 133 x 75	Blanco	10
11557623	136 x 136 x 50	Blanco	10
Rejillas de 9 x 9			
11812513	133 x 133 x 30	Blanco	10

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico
Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

RECIPIENTES PARA HIELO ISOTÉRMICOS

- Recipientes ideales para entornos ultra fríos
- El poliuretano rígido con moldeo único ofrece altos niveles de durabilidad y estabilidad al refrigerar muestras
- Propiedades aislantes excelentes y uso idóneo para nitrógeno líquido, hielo seco, agua helada o compuestos de hielo-sal
- La tapa de encaje hermético reduce al mínimo la evaporación
- Estos recipientes no transpiran, no tienen fugas, no se rompen ni se deforman con el uso normal
- Soportan temperaturas de -196 a +95 °C
- El diseño práctico, sencillo de usar y apilable incluye asas moldeadas y pico de vertido
- Codificación por colores (verde, azul, rojo) para facilitar la organización y la identificación




Los recipientes isotérmicos Fisherbrand son muy duraderos y ofrecen un aislamiento excelente. Por ello, son el recipiente idóneo para elementos ultra fríos, como el hielo seco o el nitrógeno líquido. Prácticos y fáciles de usar, con tapas que encajan de forma segura. Disponibles en tres tamaños codificados por colores.

N.º cat.	Capacidad, l	Color	Dimensiones (L x An x Al) exteriores, mm	Cantidad
11324085	1	Verde	267 x 195,5 x 114	1
11334085	4	Azul	381 x 254 x 140	1
11344085	9	Rojo	521 x 292 x 163	1

Fisherbrand™

CRITUBOS DE POLIPROPILENO CON ROSCA INTERNA Y EXTERNA

- Estériles; no esterilizables en autoclave
- Apirógenos y no citotóxicos
- Amplia zona de etiquetado blanca
- Graduaciones en incrementos de 0,5 ml
- Utilizar con fichas de colores Fisherbrand para una identificación de muestras más sencilla
- Tapón de polietileno de alta densidad o de polipropileno
- Fondo cónico con faldón o redondo con base estrellada
- Los criotubos solo son para investigación, no son aptos para diagnósticos in vitro ni para uso parenteral
- Aptos para almacenar materiales biológicos en congeladores mecánicos o en la fase gaseosa del nitrógeno líquido
- Marcado CE



Criotubos con rosca externa y tapones de HDPE para una técnica aséptica o criotubos con rosca interna y tapones de polipropileno con junta de silicona para un cierre hermético

N.º cat.	Capacidad, ml	Material del tapón	Rosca	Cantidad
11777939	1,2	Polietileno de alta densidad (HDPE)	Externa	100
11787939	2	Polietileno de alta densidad (HDPE)	Externa	100
11797939	5	Polietileno de alta densidad (HDPE)	Externa	50

Gaste **20.000 €** y reciba un vale Fisherbrand por valor de **500 €**

Gaste **10.000 €** y reciba un vale Fisherbrand por valor de **500 €**

Gaste **2.000 €** y reciba un vale Fisherbrand por valor de **500 €**



Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

FILTROS DE JERINGA

- Perfectos para análisis rutinarios
- Membrana de nailon para soluciones acuosas agresivas o de PTFE hidrófilo para soluciones orgánicas o acuosas
- Carcasa de polipropileno duradera y químicamente resistente



N.º cat.	Estéril	Diámetro interno, mm	Tamaño de poro, µm	Membrana	Cantidad
15181489	No	25	0,2	PTFE hidrófilo	50
15101499	No	25	0,45	PTFE hidrófilo	50
15121499	No	25	0,2	Nylon	50
15131499	No	25	0,45	Nylon	50
15141499	No	25	0,2	PTFE	50
15151499	No	25	0,45	PTFE	50
15161499	No	13	0,2	PTFE	100
15171499	No	13	0,45	PTFE	100
15181499	Sí	33	0,2	PVDF	50
15191499	Sí	33	0,45	PVDF	50
15206869	Sí	33	0,2	PES	50
15216869	Sí	33	0,45	PES	50

Fisherbrand™

JERINGAS DE PLÁSTICO DESECHABLES LUER LOCK Y LUER SLIP

- Jeringas de plástico desechables para uso general de laboratorio
- Graduadas
- Varias capacidades disponibles
- Conexión Luer lock o Luer slip



N.º cat.	Capacidad, ml	Cantidad
Luer lock		
12981021	2	100
12901031	5	100
12921031	10	100
12941031	20	100
Luer slip		
12991021	2	100
12911031	5	100
12931031	10	100
12951031	20	100

Fisherbrand™

JERINGAS ESTÉRILES DE UN SOLO USO

- Opción de acoplamiento Luer lock o Luer slip concéntrico
- Esterilizadas por irradiación gamma
- No pirogénicas
- Envoltorio individual en blíster de papel/plástico
- De un solo uso
- Desechables



Jeringas manuales de plástico de tres piezas sin aguja para fines de investigación únicamente. Adecuadas para usar con filtros de jeringa.

N.º cat.	Volumen, ml	Cantidad
Acoplamiento Luer lock		
15849152	1	100
15859152	3	100
15869152	5	100
15879152	10	100
15889152	20	50
15899152	60	50
Acoplamiento Luer slip		
15889142	1	100
15899142	3	100
15809152	5	100
15819152	10	100
15829152	20	50
15839152	60	50

Material de vidrio y plástico *fisherbrand*

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

VASOS DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO DE PERFIL BAJO

- ISO 3819 DIN 12331
- De vidrio de borosilicato 3.3, con graduaciones, pico de vertido y zona de etiquetado



N.º cat.	Altura, mm	Diámetro exterior, mm	Capacidad, ml	Cantidad
15469073	25	34	25	10
15479073	60	42	50	10
15489073	70	50	100	10
15499073	80	60	150	10
15409083	95	70	250	10
15419083	110	80	400	10
15429083	125	90	600	10
15439083	135	100	800	10
15459083	185	130	2000	1
15469083	210	150	3000	1
15479083	270	170	5000	1
15489083	350	217	10000	1

Fisherbrand™

FRASCOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO GRADUADOS PARA MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS

- Incluyen un tapón de polipropileno azul con anillo de vertido
- Cuello de rosca ISO/GL 45 estándar para todos los tamaños, conforme a las normas ISO R1115 y DIN 168
- Resistentes a sustancias químicas, se pueden esterilizar en autoclave* repetidas veces a 140°C



*No esterilice los frascos con el tapón muy apretado

N.º cat.	Capacidad, ml	Altura (sin tapón), mm	D.E., mm	Grosor de la pared, mm	Cantidad
15446113	100	100	56	1,5	10
15456113	250	138	70	1,5	10
15476113	500	176	86	1,5	10
15486113	1000	225	101	1,7	10
15406123	2000	260	136	2	1
15416123	5000	330	181	2	1
15436123	10000	410	227	2,7	1

Fisherbrand™

FRASCOS DE HDPE CON BOCA ANCHA A PRUEBA DE FUGAS

- Frascos rígidos y translúcidos
- A prueba de fugas, con una clasificación de temperatura superior a la del LDPE
- Pueden usarse a hasta 120 °C durante breves periodos y a 110 °C de forma continua
- Buena resistencia química
- Los frascos pueden esterilizarse con radiación, EtO o productos químicos (pero no en autoclave)
- Se entregan con tapones de rosca de polipropileno



N.º cat.	Capacidad, ml	Tamaño de cuello, mm	Cantidad
12971261	125	38	12
11528062	1000	63	6

Fisherbrand™

CUBETAS DE POLIESTIRENO MACRO Y SEMI-MICRO

- Cubetas desechables diseñadas para ensayos visibles o de Vis/UV
- Poliestireno
- La flecha moldeada indica la dirección de transmisión en las cubetas estándar y semi-micro para garantizar la uniformidad
- Cada estuche contiene cubetas con el mismo número de impresión moldeado
- En bandejas apilables



Estas cubetas de poliestireno macro y semi-micro Fisherbrand™ para longitudes de onda visibles y UV cuentan con un intervalo de transmisión óptica excelente y un grosor de pared muy pequeño para aumentar la transferencia térmica. Utilice estas cubetas para lograr temperaturas de muestras constantes durante las mediciones fotométricas.

N.º cat.	Intervalo de longitud de onda, nm	Volumen, µl	Material	Cantidad
Semi-micro				
10594175	De 220 a 900	1600	Poliestireno	100
11547692	De 400 a 800	1600	Poliestireno	100
11847832	De 400 a 800	1600	Poliestireno	1000
Macro				
11537692	De 400 a 800	4000	Poliestireno	100
11837832	De 400 a 800	4000	Poliestireno	1000

Material de vidrio y plástico *fisherbrand*

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

PROBETAS GRADUADAS DE VIDRIO DE BOROSILICATO CLASE A

- Graduadas con marcas azules en cerámica
- Base hexagonal
- Código individual para repetir pedido en cada artículo
- DIN 12680 BS 604 ISO 4788
- Pico de vertido



Mida líquidos con precisión usando estas probetas graduadas de vidrio de borosilicato clase A. Incorporan una escala cerámica de color azul y base hexagonal.

N.º cat.	Capacidad, ml	Graduaciones, ml	Cantidad
11547832	100	1	2
11557832	250	2	2
11567832	500	5	2
12962320	2000	20	1

Fisherbrand™

EMBUDOS DE DECANTACIÓN DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON LLAVE DE PASO DE PTFE

- Incluyen un tapón de vidrio y otro de plástico



N.º cat.	Capacidad, ml	Tipo del tapón	Cantidad
11572782	100	19/26	1
11582782	250	24/29	1

Fisherbrand™

EMBUDOS DE FILTRACIÓN DE VIDRIO CON DISCOS DE VIDRIO SINTERIZADO

- Embudos fabricados en vidrio de borosilicato
- Filtros fabricados en vidrio sinterizado
- Filtros disponibles con porosidad de Grado 3 o Grado 4



Fabricados en vidrio de borosilicato y disponibles en una amplia variedad de capacidades en toda la gama de productos disponible. Estos embudos de filtración de vidrio Fisherbrand™ con un filtro de disco de vidrio sinterizado están disponibles por porosidad de Grado 3 (tamaños de poro de 16 µm a 40 µm) y Grado 4 (tamaños de poro de 10 µm a 14 µm).

N.º cat.	Capacidad, ml	Diámetro de disco, mm	Porosidad	Cantidad
11922148	80	40	3	1
11932148	80	40	4	1
11942148	125	65	3	1

Fisherbrand™

GARRAFA DE POLIETILENO CON CUELLO ESTRECHO

- Asa moldeada integrada y tapón con rosca de seguridad



N.º cat.	Capacidad, l	D.E. del cuello, mm	Altura, mm	D.I. del cuello, mm	Cantidad
11597433	1	38	165	125	1
11507443	2,5	45	205	150	1
11517443	5	38	282	189	1
11527443	10	61	314	230	1
11537443	25	61	470	295	1

Material de vidrio y plástico *fisherbrand*

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

GARRAFAS RECTANGULARES

- Diseño resistente para una larga vida útil
- Elección de materiales: HDPE para uso general o polipropileno esterilizable en autoclave
- Diseño rectangular compacto
- Con llave/válvula
- Estas garrafas son ideales para almacenar y dispensar reactivos y agua de laboratorio



N.º cat.	Capacidad, l	Cantidad
HDPE		
13438039	9	1
13408039	20	1
13428039	20	1
Polipropileno		
13418039	9	1

Fisherbrand™

PROBETAS DE VIDRIO DE BOROSILICATO CLASE B

- Marcas de graduación de cerámica azul
- Base hexagonal
- Código para pedido individual en cada artículo
- DIN 12680 BS 604 ISO 4788
- Con pico de vertido



N.º cat.	Capacidad, ml	Graduaciones, ml	Cantidad
11507702	5	0,1	2
11517702	10	0,2	2
11527702	25	0,5	2
11537702	50	1	2
11547702	100	1	2
11557702	250	2	2
11577702	1000	10	2

Fisherbrand™

PROBETAS GRADUADAS CON PICO DE VERTIDO

- Base grande, redondeada y estriada para refuerzo y estabilidad
- Calibradas para contener/dispensar a 20°C: cumplen con la norma AS™ de laboratorio
- Su resistencia química, al calor y a los golpes, hace de estas probetas excelentes para su uso a largo plazo
- Sin menisco para confundir las lecturas; elimina las conjeturas



N.º cat.	Capacidad, ml	Cantidad
Probetas de PPCO		
11947884	10	12
11957884	25	12
11967884	50	12
11997874	100	8
11907884	250	8
11967874	500	6
11937874	1000	4
11927874	2000	2
11977884	100	12
11917884	500	8
11977874	1000	6
11947874	2000	4

Fisherbrand™

TUBOS DE ENSAYO DE VIDRIO SODOCÁLCICO SIN BORDE

- Ideales para uso general en el laboratorio, incluyendo análisis de cultivos celulares, entre otras aplicaciones
- Vidrio sodocálcico
- Parte inferior redondeada
- Sin borde
- Esterilizables en autoclave
- Disponibles en diversos tamaños



N.º cat.	Altura, mm	Diámetro exterior, mm	Cantidad
11873360	75	10	250
11852393	75	11,5	250
11883360	75	12	250
11893360	100	12	250
11387554	100	13	250
11813370	100	16	250
12885443	150	18	1
11823370	160	16	250
11843370	180	18	100

Material de vidrio y plástico *fisherbrand*

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

TUBOS DE ENSAYO DE VIDRIO SODOCÁLCICO CON BORDE

- Para uso general en laboratorio en análisis de cultivos celulares, entre otras aplicaciones
- Parte superior con borde
- Vidrio sodocálcico transparente sin etiquetar
- Bases uniformes
- Desechables

Utilice estos tubos de vidrio sodocálcico Fisherbrand para diversas aplicaciones de cultivo celular en el laboratorio. Estos tubos desechables con borde en la parte superior son planos (no etiquetados) y cuentan con una base uniforme y resistente.

N.º cat.	Altura, mm	Cantidad
11803370	120	500
11862393	125	250

Fisherbrand™

TUBOS DURHAM DE VIDRIO DE PEDERNAL DESECHABLES CON BORDES PLANOS

- Tubos con base redonda
- Fabricación en vidrio de pedernal
- Parte inferior y parte superior lisas para prevenir cortes
- Envasados en bandejas
- Desechables

Estos tubos de 6 x 50 mm están híbridos específicamente para reducir la rotura en los puntos de estrés y muchas veces se conocen como tubos Durham.

N.º cat.	Capacidad, ml	Longitud, mm	Diámetro, exterior, mm	Cantidad
10022253	1	50	6	1000

Fisherbrand™

TUBOS DE ENSAYO DE PARED FINA SIN BORDE DE VIDRIO DE BOROSILICATO

- Tubos de primera calidad con parte inferior resistente y lisa y longitudes uniformes
- Los tamaños de 10 x 75 mm y 12 x 75 mm son adecuados para los procedimientos de lavado celular
- Grosor aproximado de la pared 0,6 mm

Utilice estos tubos para cultivo de tejidos y aplicaciones químicas clínicas. Estos tubos sin borde de pared fina están fabricados con vidrio de borosilicato para reducir los cambios en el pH y la aparición de contaminantes que podrían lixiviarse potencialmente del vidrio sodocálcico

N.º cat.	Longitud, mm	Diámetro (externo), mm	Cantidad
12347279	75	10	1000
11517403	75	12	1000
11537403	85	15	1000
11527403	100	13	1000
11547403	100	16	1000
11557403	125	16	1000
11577403	150	16	1000
11587403	150	18	500
11597403	150	20	500
11507413	150	25	500

Fisherbrand™

VIALES DE CENTELLEO DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON TAPONES DE POLIPROPILENO BLANCO

- El vidrio de borosilicato libre de potasio 33 ofrece recuentos de actividad baja coherentes y una transmisión de la luz excelente
- Encajan en todos los contadores comunes
- Los tapones blancos son adecuados para el marcado
- Los tapones se entregan colocados o en bolsas separadas en la gama completa de producto

N.º cat.	Capacidad, ml	Acabado de rosca GPI	Material del tapón	Cantidad
Se entregan con tapones ya colocados				
12383317	20	22-400	Polipropileno con lámina metálica con revestimiento de celulosa	500

Material de vidrio y plástico *fisherbrand*

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

VIALES BIJOU CON TAPONES DE POLIPROPILENO

- Viales de vidrio sodocálcico transparentes de tipo III
- Cuello de rosca y tapones de polipropileno colocados
- Esterilizables en autoclave



Fabricados con vidrio sodocálcico de tipo III, estos viales bijou Fisherbrand™ se entregan con tapones de polipropileno y son adecuados para muchas aplicaciones generales de medios, diagnósticos y recogida de muestras.

N.º cat.	Capacidad, ml	Altura x Diám., mm	Rosca	Cantidad
14823562	28	82 x 27	24R3	125

Fisherbrand™

KITS DE VIALES CERTIFICADOS DE 9 MM DE ROSCA CORTA CON TAPÓN

- Estos kits certificados incluyen 100 viales y 100 tapones con septum premontados
- Vidrio ámbar o transparente y 1,5 ml de capacidad
- Tapones de rosca de 9 mm, propileno con septum de PTFE/silicona
- Las bandejas reutilizables de dos compartimentos protegen los viales y los tapones y mantienen juntos los suministros correspondientes



Las certificaciones de los viales cada vez son más importantes para garantizar la reproducibilidad de los procesos y evitar posibles fuentes de errores desde el principio. Para Fisherbrand la calidad, la uniformidad y el control de calidad máximos siempre han sido muy importantes y siempre han estado representados en nuestra gama de viales y tapones certificados para HPLC y GC.

N.º cat.	Tapón	Descripción	Cantidad
13429748	Cierre UltraClean: Rosca corta de 9 mm tapón, azul, orificio central; silicona blanca/PTFE rojo, 1,0 mm	Kit de viales certificados para HPLC/GC, 1,5 ml, con rosca corta, vidrio transparente, primera clase hidrolítica, líneas de llenado + etiqueta	1
13439748	Cierre UltraClean: Rosca corta de 9 mm tapón, azul, orificio central; silicona blanca/PTFE rojo, 1,0 mm	Kit de viales certificados para HPLC/GC, 1,5 ml, con rosca corta, vidrio ámbar, primera clase hidrolítica, líneas de llenado + etiqueta	100
15572320	Cierre UltraClean: Rosca corta PP de 9 mm tapón, azul, orificio central; silicona blanca/PTFE azul, 1,0 mm	Kit de viales certificados para HPLC/GC, 1,5 ml, con rosca corta, vidrio ámbar, primera clase hidrolítica, graduaciones + etiqueta	100

Fisherbrand™

MATRACES AFORADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO CLASE A TRANSPARENTES

- ISO 1042, DIN 12664
- Una sola marca de graduación en color blanco
- Tapón de polipropileno intercambiable
- Información de conformidad con los Estándares Internacionales y código individual de pedido impresos en cada matraz
- Disponible certificado de lote



N.º cat.	Capacidad, ml	D.E., mm	Diám. tapón, mm	Altura, mm	Tolerancia, ml	Cantidad
11576923	5	22	10/19	69	0,04	5
11586923	10	28	10/19	89	0,04	5
11596923	20	36	10/19	111	0,04	5
11506933	25	38	10/19	110	0,04	5
11516933	50	49	12/21	139	0,06	5
11526933	100	61	12/21	170	0,1	5
11536933	200	76	14/23	210	0,2	2
11546933	250	81	14/23	220	0,3	2
11556933	500	95	19/24	260	0,25	2
11566933	1000	130	24/29	300	0,4	2
11576933	2000	147	29/32	370	0,6	1

Fisherbrand™

EMBUDOS DE PESAJE DE VIDRIO DE BOROSILICATO

- Ideales para pesar pequeñas cantidades de polvo
- El polvo puede dispensarse después del pesaje a través del eje tubular
- Fabricación en vidrio de borosilicato



N.º cat.	Capacidad, ml	Longitud, mm	Cantidad
11582902	6	85	1
11572902	3	70	1
11592902	10	100	1

Manipulación de líquidos *fisherbrand*

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

MICROPIPETAS DE VOLUMEN VARIABLE ELITE™

- Diseño ergonómico, pipeteo confortable
- Baja fuerza de pipeteo y de eyección de las puntas para reducir el riesgo de lesiones en la muñeca
- Autoclavables a 121°C (20 min) sin desmontar



N.º cat.	Volumen, µl	Cantidad
Monocanal		
11815762	De 0,2 al 2	1
11825762	De 0,5 a 5	1
11835762	De 1,0 a 10	1
11845762	De 2 a 20	1
11855762	De 5 a 50	1
11865762	De 10 a 100	1
11875762	De 20 a 200	1
11885762	De 100 a 1000	1
Ocho canales		
11815772	De 1 a 10	1
11825772	De 10 a 100	1
11835772	De 5 a 50	1

Fisherbrand™

SOPORTE PARA PIPETAS ELITE™

- Con capacidad para seis micropipetas Elite™ y también compatible con los modelos más utilizados de otras marcas
- Resistente e independiente sobre la mesa de trabajo
- Plástico gris duradero



N.º cat.	Cantidad
11895772	1

Fisherbrand™

PIPETAS PASTEUR DE VIDRIO

- De vidrio sodocálcico
- En packs internos de 250 unidades



N.º cat.	Punto abierto	Tapón de algodón	Longitud, mm	Cantidad
11546963	Sí	No	150	1000
11566963	Sí	No	230	1000
11755108	Sí	No	270	1000

Fisherbrand™

PIPETAS DE TRANSFERENCIA

- Polietileno de baja densidad
- Transparentes
- Graduadas y sin graduar
- Existen opciones estériles
- Diversos formatos de envase



N.º cat.	Estéril	Tipo	Longitud, mm	Volumen/gota, µl	Cantidad
13489108	Sí	Pipeta de transferencia PE, 1 ml, graduada	150	33	500
13419118	Sí	Pipeta de transferencia PE, 1 ml, graduada, pack interior de 10	150	33	500
13499108	No	Pipeta de transferencia PE, 1 ml, graduada	150	33	500
13469108	Sí	Pipeta de transferencia PE, 3 ml, graduada	155	40	500
13479108	Sí	Pipeta de transferencia PE, 3 ml, graduada, pack interior de 10	155	40	500
13469118	No	Pipeta de transferencia PE, 1 ml	104	33	400
13439118	No	Pipeta de transferencia PE, 1 ml, graduada, punta extendida	150	33	500
13429118	Sí	Pipeta de transferencia PE, 1 ml, graduada, pack interior de 20	150	33	500
13439108	No	Pipeta de transferencia PE, 3 ml, graduada	155	40	500
13409118	Sí	Pipeta de transferencia PE, 3 ml, graduada, pack interior de 20	155	40	500
13459118	No	Pipeta de transferencia PE, 4 ml, cánula fina	150	33	500
13459108	No	Pipeta de transferencia PE, 4 ml	150	33	500
13449108	No	Pipeta de transferencia PE, 7 ml, extralarga	300	50	100
13449118	No	Pipeta de transferencia PE, 10 ml, jumbo	170	56	200

Manipulación de líquidos *fisherbrand*

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

PIPETEADORES UNIVERSALES

- Fabricados con polietileno de alta densidad
- Compatibles con pipetas serológicas de vidrio o de plástico
- Idóneos para valoraciones de jabón y ácido
- Las marcas transparentes facilitan la medición
- El pipeteador de 10 ml presenta graduaciones de 0,10 ml
- El pipeteador de 25 ml presenta graduaciones de 0,20 ml
- Rueda de manejo giratoria que extrae o dispensa el líquido
- La pulsador lateral permite dispensar todo el contenido rápidamente
- El pipeteador de 25 ml sirve para las pipetas de 10 y 25 ml
- Funcionamiento sencillo con una sola mano que garantiza una valoración precisa



N.º cat.	Tipo	Cantidad
15209805	Pipeteador azul de 2 ml	1
15239805	Pipeteador verde de 10 ml	1
15229805	Pipeteador rojo de 25 ml	1

Fisherbrand™

PIPETEADOR ELÉCTRICO

- Bombeo potente y silencioso
- Diseño ergonómico
- Pulsadores con empuñadura suave
- Válvula de seguridad doble
- Cono de pipeta esterilizable en autoclavable
- Dos modos de velocidad (alta, baja) con drenaje por gravedad
- Interruptor situado en el lado deslizante del pipeteador para garantizar un funcionamiento sencillo
- El indicador LED se enciende de color rojo cuando el nivel de la batería es bajo
- Puede funcionar de forma continuada durante ocho horas
- Filtros de membrana reemplazables para proteger el dispositivo de contaminantes arrastrados hasta la pipeta
- Puede usarse mientras se está cargando
- Gama de accesorios y repuestos disponibles



Pipeteador potente, ligero y ergonómico para todas las pipetas de plástico o vidrio de uso común de 0,1 ml a 200 ml.

N.º cat.	Descripción	Cantidad
Kits de pipeteador		
15840053	Pipeteador, cargador (enchufe para UE), base, soporte para pared, dos filtros de membrana de repuesto de 0,20 µm y 0,45 µm, baterías	1

Fisherbrand™

DEPÓSITOS DE REACTIVOS DESECHABLES

- Depósitos de reactivos desechables, para uso con micropipetas multicanal
- PVC transparente
- No estériles




N.º cat.	Descripción	Cantidad
12369175	50 ml, PVC transparente, no estéril	100

Fisherbrand™

DEPÓSITOS DE REACTIVOS DE VARIOS CANALES

- Paredes gruesas de PVC transparente o poliestireno blanco con torretas resistentes al aplastamiento en las esquinas
- Parte inferior del depósito cónico y pico de vertido para facilitar la recuperación de muestras
- Apilables, con pestañas para evitar que los depósitos apilados se adhieran
- Volúmenes de 55 ml y 100 ml con marcas de graduación de 25 ml
- Las versiones estériles se han sometido a radiación gamma en un centro con certificado ISO y se han sellado individualmente en envases de HDPE Sani-Tear



Realice recuperaciones de muestras completas con estos depósitos de poliestireno blanco de varios canales diseñados para facilitar el manejo con paredes más gruesas y resistentes al aplastamiento. Están disponibles en dos tamaños con opciones estériles o no estériles, además de una opción de PVC transparente para mejorar la visibilidad de las muestras.

N.º cat.	Material	Capacidad, ml	Estéril	Cantidad
11314035	PVC	55	No	100
11324035	Poliestireno	55	No	100
11334035	Poliestireno	55	Sí	50
11344035	Poliestireno	100	No	100
11354035	Poliestireno	100	Sí	50

Manipulación de líquidos *fisherbrand*

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

PUNTAS DE PIPETA SUREONE™

- Compatibles con la mayoría de marcas de micropipetas
- SureOne™ logra un encaje óptimo con las micropipetas Fisherbrand™ Elite™
- Productos no estériles: ausencia de RNasa/DNasa y DNA certificada
- Productos estériles: los productos estériles e-beam están certificados como libres de ARNasa/ADNasa, pirógenos, carga microbiana, inhibidores de PCR* y endotoxinas
- Opciones de punta con filtro también disponibles
- Esterilizables en autoclave



Las puntas de pipeta Fisherbrand™ SureOne™ son una completa gama de puntas de ajuste universal que están disponibles en varios volúmenes y estilos, desde 5 µl hasta 10 ml, a granel, en racks, en racks estériles y el sistema de recarga respetuoso con el medio ambiente

N.º cat.	Formato	Cantidad
Puntas "E" amarillas universales de 1 µl a 200 µl		
11587442	A granel, amarillas	1000
Puntas biseladas de 2 µl a 20 µl		
11943466	En rack, estériles, con filtro, transparentes	960
Nanopuntas Micropoint de 5 µl, graduadas a 2,5 µl		
11987724	A granel, transparentes	1000
11997724	En rack, transparentes	960
11907734	En rack, estériles, transparentes	960
11997714	Rack de recarga, estériles, con filtro, transparentes	960
Puntas Micropoint estándar de 10 µl, graduadas a 2 µl		
11933416	A granel, transparentes	1000
11953416	En rack, transparentes	960
10053014	En rack, estériles, transparentes	960
11973416	Rack de recarga, transparentes	960
11903466	Estériles, con filtro, transparentes	960
11907724	Rack de recarga, estériles, con filtro, transparentes	960
Puntas Micropoint de longitud extendida de 10 µl, graduadas en 2,5 µl		
11983416	A granel, transparentes	1000
11588402	En rack, transparentes	960
10527014	En rack, estériles, transparentes	960
11967714	Rack de recarga, transparentes	960
11913466	Estériles, con filtro, transparentes	960
11917724	Rack de recarga, estériles, con filtro, transparentes	960
11937724	Rack de recarga, estériles, con filtro, transparentes	960
Puntas biseladas universales, 100 µl		
11953466	Estériles, con filtro, transparentes	960
11947724	Rack de recarga, estériles, con filtro, transparentes	960
Puntas biseladas universales, 20 µl		
11933426	Estériles, con filtro, transparentes	1000
Puntas biseladas universales, 200 µl		
10678325	En rack, transparentes	960
11963426	En rack, estériles, transparentes	960
11578412	Rack de recarga, transparentes	960
10124314	A granel, amarillas	1000
11983426	En rack, amarillas	960
11903436	En rack, estériles, amarillas	960
11913436	Rack de recarga, amarillas	960

N.º cat.	Formato	Cantidad
Puntas Micropoint de paredes finas universales, 200 µl		
11538422	A granel, transparentes	1000
11933436	En rack, transparentes	960
11943436	En rack, estériles, transparentes	960
11953436	Rack de recarga, transparentes	960
11963436	A granel, amarillas	1000
11973436	En rack, amarillas	960
11983436	En rack, estériles, amarillas	960
11993436	Rack de recarga, amarillas	960
Puntas biseladas universales de 200 µl, graduadas en 10 µl, 50 µl y 100 µl		
11943446	A granel, transparentes	1000
11953446	En rack, transparentes	960
11963446	En rack, estériles, transparentes	960
12922521	Rack de recarga, transparentes	960
11903446	A granel, amarillas	1000
11913446	En rack, amarillas	960
11923446	En rack, estériles, amarillas	960
11933446	Rack de recarga, amarillas	960
Puntas Micropoint universales de 200 µl, graduadas en 10 µl, 50 µl y 100 µl		
11957724	Rack de recarga, estériles, con filtro, transparentes	960
Puntas universales de 200 µl a 1000 µl		
10787524	A granel, azules	1000
Puntas biseladas universales de 300 µl, graduadas en 10 µl, 50 µl, 100 µl y 200 µl		
11993446	A granel, transparentes	1000
11903456	En rack, transparentes	960
Puntas Micropoint universales 300 µl, graduadas en 10 µl, 50 µl, 100 µl y 200 µl		
10003414	En rack, estériles, transparentes	960
11538442	Rack de recarga, transparentes	960
Puntas Micropoint universales, 1000 µl, graduadas en 100 µl, 200 µl, 500 µl y 1000 µl		
11973466	Estériles, con filtro, transparentes	960
11977724	Rack de recarga, estériles, con filtro, transparentes	560
Puntas Micropoint universales de 1250 µl, graduadas en 100 µl, 200 µl, 500 µl y 1000 µl		
11548442	A granel, transparentes	1000
11568442	En rack, transparentes	960
10164694	En rack, estériles, transparentes	960
11588442	Rack de recarga, transparentes	960
11963466	A granel, estériles, transparentes	960
10778535	A granel, azules	1000
10537014	En rack, azules	960
10492725	En rack, estériles, azules	960
11963456	Rack de recarga, azules	960
Macropuntas universales de 1000 µl a 5000 µl		
11846943	A granel, transparentes	250

Manipulación de líquidos *fisherbrand*

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

PIPETAS SEROLÓGICAS DESECHABLES DE POLIESTIRENO ESTÉRILES

- Pipetas con banda de ampliación negra a lo largo de toda la pipeta que facilita el enrasado del menisco y reduce los errores de lectura
- Los tamaños de 5, 10, 25 y 50 ml tienen graduaciones ascendentes y descendentes
- El diseño en la punta de los tamaños de 25 ml y 50 ml aumenta el efecto de la tensión superficial para minimizar el filtrado
- Envasadas a granel o en envoltorios individuales de plástico/plástico o papel/plástico



N.º cat.	Color	Capacidad, ml	Graduaciones, ml	Cantidad
Pipetas con banda y envoltorio individual de plástico/plástico				
11849181	Amarillo	1	0,01	1000
11859181	Verde	2	0,01	500
11869181	Azul	5	0,1	200
11879181	Naranja	10	0,1	200
11839181	Rojo	25	0,5	200
11889181	Morado	50	0,5	100
Pipetas con banda y envoltorio individual de plástico/plástico				
11819660	Amarillo	1	0,01	1000
11879650	Verde	2	0,01	500
11829660	Azul	5	0,1	200
11839660	Naranja	10	0,1	200
11517752	Rojo	25	0,2	200
11537752	Morado	50	0,5	100
Pipetas con banda, envasado a granel				
11869650	Morado	2	0,01	500
Pipetas sin banda, envasado a granel				
11879660	Amarillo	1	0,01	1000
11889660	Verde	2	0,01	500
11899660	Azul	5	0,1	500
11809670	Naranja	10	0,1	500

Gaste **20.000 €** y reciba
un vale Fisherbrand por
valor de **500 €**

Gaste **10.000 €** y reciba
un vale Fisherbrand por
valor de **500 €**

Gaste **2.000 €** y reciba
un vale Fisherbrand por
valor de **500 €**




Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

PORTAOBJETOS DE VIDRIO

- Portaobjetos de vidrio lavados y pulidos con borde biselado de 90 °
- Dimensiones: 76 x 26 mm
- Disponibles con o sin margen esmerilado
- Biselados en los cuatro bordes
- Envueltos en celofán para una mayor limpieza



N.º cat.	Tipo	Grosor, mm	Cantidad
12373118	Sin margen	De 0,8 a 1	50
12383118	Sin margen	De 1,0 a 1,2	50
12393118	Sin margen	De 1,2 a 1,5	50
11562203	Margen esmerilado doble	De 0,8 a 1	50
11572203	Margen esmerilado doble	De 1,0 a 1,2	50

Fisherbrand™

CAJAS PARA PORTAOBJETOS

- Cajas moldeadas rígidas que sujetan de forma segura los portaobjetos estándar en hendiduras ranuradas
- Las cajas admiten de 25 a 100 portaobjetos estándar
- Carcasa de ABS duradera disponible con o sin revestimiento
- Las ranuras y los revestimientos están numerados para su correspondencia con cada hoja del inventario de portaobjetos
- Gran variedad de tipos de cierres de tapa
- Cajas apilables que incluyen patas para una máxima estabilidad



N.º cat.	Tipo de tapa	Color	Material de revestimiento	Capacidad	Cantidad
11741476	Articulada	Azul	Sin revestir	25	1
11771476	Articulada	Azul	Sin revestir	100	1
11781476	Articulada	Rojo	Sin revestir	100	1
11791476	Articulada	Blanco	Sin revestir	100	1
11701486	Cierre revestido de níquel	Azul	Espuma	100	1

Fisherbrand™

CARPETAS DE CARTÓN CON COMPARTIMENTOS PARA PORTAOBJETOS

- Almacene y transporte portaobjetos de tamaño estándar (25 x 75 mm) en estas carpetas de cartón muy resistentes
- Las carpetas incorporan ranuras para proteger las muestras y hendiduras para el pulgar que facilitan el acceso y la extracción de los portaobjetos
- Ideales para el almacenamiento a corto plazo o el transporte de portaobjetos
- La cubierta de la carpeta incluye una ficha identificativa del portaobjetos con un número
- Carpetas desechables disponibles en dos tamaños y distintos colores en la gama completa de producto



N.º cat.	Dimensiones, mm	Descripción	Color	Cantidad
11790465	208 x 341 x 9	Carpeta para 20 portaobjetos estándar de 25 x 75 mm	Verde	1
11703217	208 x 341 x 9	Carpeta para 20 portaobjetos estándar de 25 x 75 mm	Negro	1

Fisherbrand™

CUBREOBJETOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO

- Fabricados en vidrio de borosilicato blanco transparente
- Forma cuadrada o rectangular
- Disponibles en otros tamaños y grosores en la gama completa de producto
- Envasados en cajas de plástico para impedir las roturas



N.º cat.	Grosor, mm	Dimensiones, mm	Cantidad
Cuadrados n.º 1			
12333128	De 0,13 a 0,17	22 x 22	200
11338503	De 0,13 a 0,17	24 x 24	200
Rectangulares n.º 1			
11348503	De 0,13 a 0,17	24 x 32	100
Cuadrados n.º 1½			
12353138	De 0,16 a 0,19	20 x 20	200
12363138	De 0,16 a 0,19	22 x 22	200
12393138	De 0,16 a 0,19	24 x 24	200

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

PAPEL INDICADOR DE PH

- Sin sangrado
- Tiras de pH con gráfico de comparación de colores
- Las tiras son lo suficientemente largas para evitar el contacto entre los dedos y la muestra del ensayo
- Papel universal para control general de reacciones de ácidos o bases
- También disponemos de papeles de tornasol y yoduro de almidón (para nitrito y cloro libre)



N.º cat.	pH	Descripción	Cantidad
10642751	De 0,0 a 14,0	Tiras de papel indicador de pH	100
10018080	De 0,0 a 6,0	Tiras de papel indicador de pH	100
10353641	De 3,6 a 6,1	Tiras de papel indicador de pH	100
10333501	De 4,5 a 10,0	Tiras de papel indicador de pH	100
10271751	De 7,0 a 14,0	Tiras de papel indicador de pH	100
10482341	De 1 a 14	Papel indicador de pH universal, rollo de 5 m	4
11552413	Azul a rojo	Papel indicador universal de grado 912, azul tornasol	200
11592413	Blanco a azul	Papel indicador universal de grado 912, yoduro de almidón	200

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico
Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

MASCARILLAS DESECHABLES

- Desechables, un solo uso
- Selección entre sujeciones para las orejas o lazo
- Capa exterior de polipropileno no tejido
- Capa interior de polipropileno no tejido adherido térmicamente
- Sin látex
- Color azul o blanco
- Talla/ajuste universal



Ofrecen protección avanzada.

N.º cat.	Tipo	Grosor	Cantidad
15451932	Mascarilla desechable con sujeciones para las orejas, blanca	2 capas	500
15471932	Mascarilla desechable con sujeciones para las orejas, blanca	3 capas	500
15461932	Mascarilla desechable con sujeciones para las orejas, azul	3 capas	500
15481932	Mascarilla desechable con lazo, azul	3 capas	500

Fisherbrand™

SOPORTES DE METAL PARA CAJAS DE GANTES

- Soporte de alambre de acero con revestimiento de epoxi
- Dimensiones interiores (L x An x Al): soporte para una caja: 108 mm x 140 mm x 208 mm; soporte para tres cajas: 108 mm x 250 mm x 454 mm
- Tornillos para montaje en pared incluidos



Soportes de alambre de acero con revestimiento de epoxi que pueden alojar las principales marcas de cajas de guantes. Disponibles con capacidad para una caja o para tres cajas en la oferta de productos completa.

N.º cat.	Descripción	Cantidad
11885843	Soporte para una caja	1
11895843	Soporte para tres cajas	1

Fisherbrand™

GUANTES DE LÁTEX DESECHABLES EPI CATEGORÍA III

- Guantes de látex que proporcionan una barrera protectora y contienen aloe vera calmante para evitar que la piel se reseque o agriete
- Diseñados para proporcionar un excelente agarre
- No contienen talco
- EN 374:2003 (AQL 1.5)
- Longitud, mm: 240



N.º cat.	Talla	Cantidad
15153269	S	100
15173269	M	100
15163269	L	100
15183269	XL	100

Fisherbrand™

KITS PARA VERTIDOS QUÍMICOS

- El kit económico para vertidos químicos se entrega en una bolsa de PVC amarilla de alta visibilidad e impermeable con asas. Portátil y fácil de almacenar, este kit está pensado para pequeños vertidos de sustancias químicas y líquidos peligrosos, y es ideal para pequeñas áreas de almacenaje, como detrás o debajo de un asiento gracias a su tamaño reducido. Este kit es ligero y también es ideal para transportistas o vehículos que transportan pequeñas cantidades de líquidos.
- El kit de emergencia para vertidos ADR se entrega en una bolsa con la parte delantera transparente muy duradera que incorpora correa para el hombro. También está pensado para pequeños vertidos de sustancias químicas y líquidos peligrosos, pero tiene una capacidad absorbente superior en términos generales. Necesita un espacio de almacenamiento mínimo y contiene todos los elementos absorbentes necesarios para remediar un vertido de pequeñas dimensiones. El acceso rápido y sencillo garantiza una respuesta rápida gracias a la apertura con cremallera en la parte delantera de la bolsa.
- El absorbente para sustancias químicas se entrega suelto en envases comprimidos. Es un material fibroso a base de musgo de turbera de color marrón que resulta ideal para limpiar sobre tierra o aguas abiertas vertidos no agresivos de líquidos basados en disolventes o aceites.



N.º cat.	Descripción	Capacidad total absorbente, l	Cantidad
15833730	Kit económico para vertidos químicos	16	1
15823730	Kit de emergencia para vertidos ADR para sustancias químicas peligrosas, hidrofílicas y oleofílicas	37	1
15873720	Absorbente químico para vertidos no agresivos de líquidos basados en disolventes o aceites	100	1

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico
Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

GUANTES DE NITRILO DESECHABLES CON ALOE VERA EPI CATEGORÍA III

Guantes de nitrilo de gran calidad con el confort y tacto del látex. Cómodos, resistentes y duraderos. 250 guantes en cada caja estándar para reducir desechos, congestión e impacto ambiental. Testados con más de 30 productos químicos. EPI que cumple los requisitos de la categoría III, AQL 0.65, EN 374-1 y -2, certificación ISO 16604 para contacto alimentario. 0,06 mm de grosor.



N.º cat.	Talla	Cantidad
15193269	S	100
15103279	M	100
11772779	L	100
15113279	XL	100

Fisherbrand™

GUANTES DE EXPLORACIÓN DE NITRILO COMFORT

- Guantes con confort mejorado y sensibilidad táctil
- Ajuste, tacto y durabilidad excepcionales
- Ideales para la protección diaria en el laboratorio
- Nitrilo azul
- Ambidiestros, con puño enrollado y dedos texturizados
- Grosor: 0,07 mm (palma), 0,09 mm (dedo) y longitud de 241,3 mm
- Sin talco ni látex
- No estériles
- Desechables




N.º cat.	Talla	Cantidad
15622367	XS	200
15632367	S	200
15642367	M	200
15652367	L	200
15662367	XL	180

Fisherbrand™

ALFOMBRILLA DE SILICONA PARA LABORATORIOS

- Fabricada en silicona de uso alimentario aprobada por la FDA
- Resulta ideal para todo tipo de laboratorios y para áreas de mayor especialización como salas frías, salas limpias, zonas estériles y áreas donde la esterilidad elevada es un requisito.
- Protege las encimeras de objetos calientes de hasta 200 °C (392 °F)
- Resistencia química general ante productos químicos oxidantes de grado moderado e hidróxido de sodio concentrado
- No resistente a muchos disolventes, aceites, ácidos concentrados e hidróxido de sodio diluido
- Se puede limpiar con desinfectantes universales a mano o en lavavajillas para ofrecer una máxima durabilidad
- Se puede enrollar para que ocupe menos espacio guardada
- Se puede esterilizar en autoclave a 121°C durante 15 min



Las alfombrillas de silicona para laboratorios Fisherbrand™ son reutilizables, seguras y reversibles

N.º cat.	Material	Dimensiones (L x An), mm	Cantidad
15837944	Silicona de uso alimentario aprobada por la FDA	350 x 600	1

Fisherbrand™

BATAS DE POLIPROPILENO DESECHABLES

- Batas blancas desechables de protección básica Fisherbrand.
- Fabricadas con polipropileno no tejido y sin látex
 - Los puños elásticos mantienen las mangas en su sitio
 - Idóneas para visitantes de laboratorios
 - Cinco cierres a presión que permiten cerrarla correctamente
 - Cuello estándar
 - Sin bolsillos
 - Peso del tejido: 50 g/m²



N.º cat.	Talla	Cantidad
15431922	S	25
15441922	M	25
15451922	L	25
15461922	XL	25
15471922	XXL	25
15481922	XXXL	25

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico
Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

BATAS DE LABORATORIO DE POLIALGODÓN PARA HOMBRE

- Batas de laboratorio blancas y elegantes para uso diario
- Fabricadas con una mezcla muy duradera de algodón y poliéster (35/65)
- Se pueden lavar en la lavadora
- Un bolsillo exterior a la altura del pecho del lado izquierdo y dos bolsillos exteriores inferiores
- Cuello de pico estándar



N.º cat.	Talla	Cantidad
15897091	XS	1
15817091	S	1
15827091	M	1
15837091	L	1
15847091	XL	1
15857091	2XL	1
15867091	3XL	1
15877091	4XL	1
15887091	5XL	1

Fisherbrand™

BATAS DE LABORATORIO DE POLIALGODÓN PARA MUJER

- Batas de laboratorio blancas y elegantes para uso diario
- Fabricadas con una mezcla muy duradera de algodón y poliéster (35/65)
- Se pueden lavar en la lavadora
- Un bolsillo exterior a la altura del pecho del lado izquierdo y dos bolsillos exteriores inferiores
- Cuellos de pico estándar
- Cierre delantero mediante botones
- Puños rectos



Batas de laboratorio para mujer de talla amplia para aumentar el confort.
Cinturón en la espalda y longitud estándar de 94 cm (37 pulg).

N.º cat.	Talla	Cantidad
15807101	XS	1
15817101	S	1
15827101	M	1
15837101	L	1
15847101	XL	1
15857101	2XL	1
15867101	3XL	1
15877101	4XL	1

Fisherbrand™

BATAS DE LABORATORIO DE ALGODÓN UNISEX

- Batas de laboratorio blancas y elegantes para uso diario
- Fabricadas en algodón 100%
- Se pueden lavar en la lavadora
- Un bolsillo exterior a la altura del pecho del lado izquierdo y dos bolsillos exteriores inferiores
- Cuello de pico estándar
- Cierre delantero mediante corchetes
- Puños rectos



N.º cat.	Talla	Color	Cantidad
15887101	S	Blanco	1
15897101	M	Blanco	1
15807111	L	Blanco	1
15817111	XL	Blanco	1
15827111	2XL	Blanco	1
15837111	3XL	Blanco	1

Fisherbrand™

CUADERNOS DE LABORATORIO

- Las páginas numeradas exentas de ácidos incluyen espacios para el título, el número de proyecto, el número de cuaderno, la fecha y la firma del testigo
- Los cuadernos de líneas incorporan páginas con líneas de escritura para facilitar la redacción de los informes
- Las portadas para todas las versiones son impermeables y resistentes a las sustancias químicas
- Todos los cuadernos contienen tablas periódicas y tablas de conversión en la contraportada
- Cinta marcadora incluida
- Dimensiones: 218 x 281 mm



Ideales para registrar datos de investigación, procedimientos experimentales e ideas de diseño. Utilice estos cuadernos para mantener la información segura y bien organizada.

N.º cat.	Trazado	N.º de páginas	Color de portada	Cantidad
15801658	Cuadrícula	100	Negro	6
15811658	Cuadrícula	200	Negro	6
15821658	Línea	100	Negro	6
15831658	Línea	200	Negro	6
15841658	Cuadrícula	100	Azul	6
15851658	Cuadrícula	200	Azul	6
15861658	Línea	100	Azul	6
15871658	Línea	200	Azul	6
15881658	Cuadrícula	100	Rojo	6
15891658	Cuadrícula	200	Rojo	6
15801668	Línea	100	Rojo	6
15811668	Línea	200	Rojo	6

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico
Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

CUBREZAPATOS DESECHABLES DE PROTECCIÓN MÁXIMA

Cubrezapatos de polipropileno spunbond contra la suciedad, mugre y determinadas partículas secas



N.º cat.	Tipo	Color	Talla	Cantidad
15481942	Cubrezapatos sin antideslizante	Azul	Universal	300
15491942	Cubrezapatos sin antideslizante	Azul	Extragrande	300
15401952	Cubrezapatos con antideslizante	Azul	Universal	300
15411952	Cubrezapatos con antideslizante	Azul	Extragrande	300

Fisherbrand™

CUBREZAPATOS DE POLIETILENO DESECHABLES

- Polietileno
- Azules
- Libres de látex

Los cubrezapatos desechables de un solo uso ofrecen una cómoda protección.



N.º cat.	Color	Talla	Cantidad
15451952	Azul	Universal	300

Fisherbrand™

FRASCOS LAVADORES DE HDPE CON PULVERIZADOR AJUSTABLE

Para soluciones basadas en disolventes, acuosas, frías y calientes. Estos frascos de cuello doble de 1000 ml tienen una abertura de llenado en el lateral para ayudar a conservar la pureza de las soluciones.



N.º cat.	Capacidad, ml	Cantidad
11714356	240	3
11795873	1000	1

Fisherbrand™

ROLLOS Y TOALLITAS ABSORBENTES

- Gama de materiales absorbentes universales de productos químicos peligrosos y/o aceites en formato de rollo, toallitas, tubulares o cojines
- Perfectos para limpiar vertidos en laboratorios o en otros entornos de trabajo
- Ideales para aplicaciones donde se requiere un bajo coste y una alta absorbencia
- Los materiales no se degradan ni provocan reacciones químicas peligrosas con el líquido absorbido
- Los materiales de colores permiten al usuario identificar y separar los residuos peligrosos para su eliminación



N.º cat.	Descripción	Dimensiones (L x An)	Color	Capacidad absorbente total por paquete, l	Cantidad
15843720	Rollos absorbentes universales para aceites, agua, disolventes y refrigerantes	46 m x 38 cm	Gris	92	1
15883720	Toallitas absorbentes de aceite	510 mm x 410 mm	Blanco	221	200
15853720	Toallitas absorbentes de productos químicos	410 mm x 510 mm	Verde	89	100
15893720	Toallitas absorbentes de sustancias químicas, alta visibilidad	400 mm x 500 mm	Amarillo	114	100
15813730	Cojines absorbentes para sustancias químicas	230 mm x 230 mm	Verde	42	32
15803730	Tubulares absorbentes para sustancias químicas	1,2 m x 76 mm	Verde	43	12
15863720	Rollo absorbente para sustancias químicas	46 m x 380 mm	Verde	149	2

Muestreo y almacenamiento *fisherbrand*

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

SISTEMA DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO MAGNETICAS

- Cada caja está fabricada con plástico ABS sólido en colores brillantes y transparentes
- El soporte incluye cuatro imanes para su sujeción en superficies metálicas
- MagRack™ puede albergar hasta cuatro tubos de 50 ml y nueve tubos de 15 ml
- MagWipe™ puede alojar una caja de pañuelos de 110 x 210 mm
- MagPette™ tiene espacio para dos pipetas de la mayoría de las marcas
- MagBox™ sirve para almacenar diversos accesorios



N.º cat.	Dimensiones totales, (An x L x Al), mm	Descripción	Color	Cantidad
11942581	522 x 393 x 102	Completo sistema de almacenamiento, incluye MagRack™, MagWipe™, MagPette™ y MagBox™	Varios	4

CAJAS DE POLICARBONATO PARA TRANSPORTE

- Idóneas para el transporte de muestras biológicas y clínicas, así como de instrumentos y productos que desee mantener limpios y secos en condiciones ambientales de prueba
- Fabricadas en policarbonato
- Disponibles en tres colores
- Cierre hermético de silicona y tres ganchos en la tapa para un cierre seguro
- Asa de transporte plegable para permitir el apilamiento de las unidades
- La tapa se abre 180 ° para permitir el acceso total al contenido y limpiar más fácilmente
- Tienen capacidad para tubos de 13 y 16 mm en una gradilla Delrin de 72 unidades o de tamaño similar
- Utilice los separadores que se incluyen para crear su tamaño de compartimento adecuado, o utilícelas vacías para el transporte de productos y equipos más grandes
- Esterilizables en autoclave



N.º cat.	Color	Dimensiones (An x L x Al), mm	Cantidad
15165564	Transparente con asa azul	380 x 196 x 160	1
15175564	Roja con asa roja	380 x 196 x 160	1
15155564	Amarilla con asa amarilla	380 x 196 x 160	1

Fisherbrand™

ROLLO DE PAPEL DE ALUMINIO

- Se suministra en rollos
- Empaquetado en cajas dispensadoras individuales con barra de corte
- Grosor: 0,018 mm
- También disponible en rollos de gran calibre (0,024 mm de grosor) que ofrecen una mejor resistencia al plegado y cubren bien los bordes afilados



Papel de aluminio de uso general para sellar, pesar y transferir muestras, además de otras muchas aplicaciones de laboratorio.

N.º cat.	Dimensiones	Cantidad
11769408	60 m x 305 mm	1

Fisherbrand™

CAJAS PREMIUM PARA PORTAOBJETOS

- Cajas rígidas y moldeadas que mantienen los portaobjetos en sus ranuras de forma segura
- Tanto el revestimiento como las ranuras están numeradas para corresponderse con la ficha de inventario de portaobjetos
- Revestimiento de espuma o corcho
- La cubierta con ajuste de fricción se cierra fácilmente y permite acceder a los portaobjetos de forma sencilla
- Apilables



Almacene y transporte 25 portaobjetos de forma segura con estas cajas duraderas para hasta 25 unidades de ABS, que mantienen los portaobjetos estándar (25 x 75 mm) en ranuras numeradas. Ofrecen un método de almacenamiento seguro y exento de polvo.

N.º cat.	Material	Color	Cantidad
11721476	Plástico ABS con revestimiento de espuma	Rojo	1
11731476	Plástico ABS con revestimiento de espuma	Blanco	1
11711476	Plástico ABS con revestimiento de espuma	Azul	1
11314135	Plástico ABS con revestimiento de corcho	Blanco	1

Temporizadores y termómetros **fisherbrand**

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

TERMÓMETRO TRACEABLE™ TIPO PIRULETA DE ACERO INOXIDABLE

- Resistente al agua y a los golpes, actualiza las lecturas cada segundo
- Una tecla para recuperar los valores de temperatura MÍN/MÁX, puede cambiarse entre °C y °F
- Incluye pila, sonda, cubierta para sonda con enganche para bolsillo y certificado Traceable™



N.º cat.	Intervalo de temperatura, °C	Exactitud de temperatura	Longitud de la sonda, mm	Cantidad
11785853	De -50 a 300°C	± 1°C de 0°C a 100°C	200	1

Fisherbrand™

TERMÓMETROS CON DORSO BLANCO Y RELLENO DE ALCOHOL ROJO

- Termómetros de uso general
- Graduaciones nítidas en ámbar
- Bulbo reforzado para agitación
- Accesorio anti-rotación en el extremo
- Relleno de alcohol rojo



N.º cat.	Inmersión	Longitud, mm	Graduaciones, °C	Intervalo de temperatura, °C	Cantidad
11561993	76 mm	300	1	De -10 a 110	1
11587273	Total	305	1	De -20 a 110	1

Fisherbrand™

TERMOHIGRÓMETRO CON MEMORIA TRACEABLE™

- Visualización simultánea de la temperatura, la humedad y la hora
- Características: memoria de valores MÍN/MÁX, borrado de memoria, cambio entre °C/°F, reloj de 12/24 horas
- Con tan sólo tocar un botón, la memoria recupera los valores de humedad y temperatura máximos y mínimos leídos
- Gracias a sus sensores internos, resulta idóneo para uso en cabinas, almacenes, salas limpias, incubadores, cámaras de secado y cámaras climáticas
- Incluye soporte, accesorio para montaje en pared, cinta adhesiva de doble cara, pilas y certificado Traceable™



N.º cat.	Dimensiones (Al x An x L), mm	Intervalo de temperatura	Resolución	Humedad	Cantidad
11725843	108 x 57 x 13	De 0 a +50°C	1%HR, 0,1°C	Del 20 al 90% HR	1

Fisherbrand™

TERMÓMETROS DIGITALES TRACEABLE™ CON EJE DE ACERO INOXIDABLE

- Termómetros digitales resistentes y versátiles
- Duraderos y seguros, no contienen mercurio ni alcohol
- Ideales para reemplazar a todos los termómetros de vidrio y mercurio dentro el laboratorio o fuera de él
- El eje largo permite tomar lecturas durante el agitado
- Pantalla grande y brillante de 6 mm
- El interruptor de activación/desactivación prolonga la duración de la batería. Ajuste intercambiable entre °C/°F
- Lea la temperatura del suelo o agite y mida la temperatura de las soluciones
- También pueden usarse en incubadores
- Se entregan con batería, funda protectora y certificado Traceable™



N.º cat.	Exactitud	Longitud total, mm	Resolución	Intervalo	Sonda	Cantidad
11729715	±1 °C	356	0,1° de -20 a 200 °C (1° de lo contrario)	De -50 a 150 °C (de -58 a 302 °F)	279 mm	1

Temporizadores y termómetros *fisherbrand*

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

TEMPORIZADOR CON ALARMA TRACEABLE™ DE CUATRO CANALES

- Características: cuenta progresiva/regresiva, tiempo transcurrido/restante, memorias, alarma, reloj de 12/24 horas
- Pantalla de gran altura que permite ver los datos a distancia
- Su excelente memoria devuelve la pantalla al tiempo de cuenta regresiva previamente programado con tan solo tocar un botón
- Alarmas acústicas de volumen muy alto de 1 minuto de duración, que pueden silenciarse de forma manual
- Capacidad de temporización: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos
- Resolución: 1 segundo
- Precisión: 0,01 %
- Incluye clip, soporte, imán, pila y certificado Traceable™



N.º cat.	Dimensiones (An x Al x L), mm	Cantidad
11745863	70 x 64 x 13	1

Fisherbrand™

TEMPORIZADOR TRACEABLE® MULTI-COLORED™

- Colores vivos variados para una apariencia distintiva
- Cuentas regresivas y alarmas en 4 canales independientes
- Memoria
- Cuentas progresivas durante las alarmas que indican el tiempo transcurrido desde la alarma
- Capacidad de temporización de hasta 99 h, 59 min, 59 s
- Exactitud: 0,01 %
- Resolución: 1 segundo
- Incluye certificado Traceable, tres marcos de colores vivos variados, pila, soporte e imán en la parte posterior



N.º cat.	Dimensiones (An x Al x L), mm	Cantidad
11775863	70 x 57 x 13	1

Fisherbrand™

RELOJ DE PARED TRACEABLE™ RESISTENTE A SALPICADURAS

- Llamativo reloj de pared de 305 mm de diámetro
- Carcasa sellada que impide la entrada de agua y polvo
- Aguja para segundos en color brillante
- Incluye pila y certificado Traceable™



N.º cat.	Dimensiones	Cantidad
11719815	305mm	1

Fisherbrand™

TEMPORIZADOR DE SOBREMESA TRACEABLE™ DE 100 MINUTOS

- Un canal de temporización y pantalla de una línea, ideal para sincronizaciones repetitivas
- Incorpora recuento ascendente/descendente, memoria, teclas grandes, dígitos extra grandes y alarma
- Pantalla LCD de cuatro dígitos de 19 mm que muestra el tiempo restante en minutos y segundos
- El reinicio automático de la memoria muestra la última hora programada y resulta ideal para repetir el análisis
- La alarma de alto volumen suena en el punto cero durante 30 s
- Capacidad de temporización: 99 minutos, 59 segundos
- Resolución de 1 segundo con una precisión de 0,01 %
- Se entrega con batería, imán, soporte para apertura, clip y certificado Traceable™



N.º cat.	Dimensiones, mm	Cantidad
11799795	12,7 x 63,5 x 63,5	1

Temporizadores y termómetros *fisherbrand*

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico

Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

TEMPORIZADOR CON ALARMA DE DÍGITOS GRANDES Y LED INTERMITENTE TRACEABLE™

- Pantalla LED enorme de 5 cm
- Certificaciones ISO 17025, A2LA, NIST
- Exactitud: 0,01%
- La luz de color verde parpadea cada 10 segundos en el modo de cuenta atrás; la luz roja parpadea cuando se alcanza el punto cero y suena la alarma
- Volumen ajustable de las alarmas
- Establezca cualquier cuenta atrás desde 99 minutos, 59 segundos a 1 segundo
- Cuando se llega al punto cero, el temporizador empieza a hacer un recuento para mostrar el tiempo transcurrido desde la última alarma



N.º cat.	Dimensiones (An x L x Al), mm	Cantidad
11739795	89 x 57 x 16	1

Fisherbrand™

TEMPORIZADOR CON ALARMA DE TRES LÍNEAS TRACEABLE™

- El temporizador exclusivo de tres canales es perfecto para todas las combinaciones de recuento ascendente/descendente
- Incluye: reloj, recuento ascendente/descendente, alarma, cronómetro, memoria
- Muestra tres cuentas atrás diferentes simultáneamente
- Tres canales únicos se pueden iniciar individualmente o en paralelo
- La memoria devuelve la pantalla a la hora programada anteriormente
- Temporizador perfecto para dedicar a un grupo de pruebas repetitivas
- Alarma: suena en cero, cuando se muestra "Tiempo agotado" y cuando el temporizador empieza a contar
- Carcasa de plástico ABS resistente a productos químicos, base magnética, caballete para mantener abierto
- Capacidad de temporización: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos



N.º cat.	Incluye	Cantidad
11597453	Certificado Traceable con un número de serie único, dorso magnético, soporte de caballete y una batería de óxido de plata de 1 año y medio de duración	1

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico
Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

CUCHARA DE MEDICIÓN DIGITAL SPATULA BALANCE™ TRACEABLE™

- La tecla táctil de tres posiciones en el mango calibra (reinicia en cero), retiene (congela la pantalla) y cambia entre gramos y onzas
- La cuchara se separa de la balanza para limpiarla de forma segura en el lavavajillas
- La pantalla LCD incluye indicación de batería baja
- Las marcas en la cuchara transparente incluida de serie con SpatulaBalance™ (Nº de cat. 15388764) están graduadas de 5 a 30 ml en incrementos de 5 ml para pesar líquidos fácilmente
- Las marcas en la cuchara transparente de mayor volumen (Nº de cat. 15398764) están graduadas entre 20 y 40 ml
- Incluye pilas, cuchara separable y certificado Traceable™



N.º cat.	Intervalo	Capacidad, ml	Precisión	Resolución, g	Cantidad
11744416	De 0 a 300 g	30	±0,2g o ±0,25%	0,1	1

Fisherbrand™ CONECTORES DE SUJECCIÓN

- Aleación de aluminio fundido a presión
- Con tornillos de mariposa para apriete manual
- Para fijar varillas o tubos con el ángulo correcto, de 6 mm a 13 mm




N.º cat.	Descripción	Cantidad
11518112	Conector de dos vías	1
11548112	Conector pivotante de tres vías	1

Fisherbrand™

BASES CON SOPORTE RECTANGULARES DE COLOR NEGRO

De acero prensado con acabado acrílico texturizado resistente a los ácidos. Agujeros de rosca de 10 mm. El soporte de un orificio lo tiene localizado en el centro de su anchura.



N.º cat.	Dimensiones, mm	Tipo	Cantidad
11558092	200 x 125	Orificio individual	1
11568092	250 x 160	Orificio individual	1
11578092	315 x 200	Orificio doble	1

Fisherbrand™

PINZAS DE PUNTA ROMA EN ACERO INOXIDABLE

- Pinzas con revestimiento de PTFE que ofrecen una superficie antiadherente a la que pocas sustancias líquidas o sólidas pueden adherirse de forma permanente
- Resistentes a las sustancias químicas y no contaminantes
- Sin unión a proteínas y con superficies bio-inertes
- Sin pérdidas críticas provocadas por la adherencia
- Sin acumulaciones en las superficies
- Ideales para uso en condiciones exigentes de laboratorio
- Propiedades no humectantes excelentes para facilitar la limpieza y posibilidad de esterilización química o al vapor
- Con pasador guía



N.º cat.	Longitud, mm	Formato	Cantidad
11592113	115	Extremos romos	1
11502123	130	Extremos romos	1

Bolsas | Centrifugado | Criogenia | Cultivo celular | Filtración | Manipulación de líquidos | Material de vidrio y plástico
Medición de pH | Microscopía | Muestreo y almacenamiento | Pesaje | Seguridad | Temporizadores y termómetros

Fisherbrand™

CONTADORES DE REGISTRO MANUAL

- Contadores para cientos de aplicaciones de laboratorio o para uso educativo
- Unidad de cuatro dígitos fácil de usar que puede registrar hasta 9999
- Los números vuelven a cero de forma instantánea y automática girando el mando de reinicio
- Fondo de color negro sobre el que aparecen números grandes de color blanco
- Ventana protectora con sellado que impide la penetración de polvo, suciedad y humedad
- Carcasa resistente con acabado cromado y ranuras para los dedos para mejorar su agarre
- La presión del botón con un dedo genera un clic audible que señala el inicio del recuento
- Ingeniería única que proporciona una sensación táctil uniforme en todos los recuentos
- Dimensiones: 4,4 cm de diámetro x 2,9 cm de ancho
- Peso: 85 g



N.º cat.	Descripción	Cantidad
11577483	Contador de registro manual para laboratorios Fisherbrand™	1

Fisherbrand™

ESPÁTULAS/CUCCHARAS

Espátulas de níquel y acero inoxidable.
Combinación de dos extremos con cuchara y espátula, además de microcuchara.



N.º cat.	Capacidad, ml	Ancho, mm	Longitud, mm	Cantidad
11746567	2	20	210	1

Fisherbrand™

NAVECILLAS DE PESAJE DE POLIESTIRENO

- Disponibles en formato estándar o antiestático
- En forma de diamante o cuadradas
- En negro o blanco
- Capacidad de 5 a 280 ml



N.º cat.	Capacidad, ml	Forma	Cantidad
Negro estándar			
12952850	5	Diamante	500
12962850	30	Diamante	500
12972850	100	Diamante	500
12982850	10	Cuadrado	500
12992850	85	Cuadrado	500
12902860	280	Cuadrado	500
Negro antiestático			
12912860	5	Diamante	500
12922860	30	Diamante	500
12932860	100	Diamante	500
12942860	10	Cuadrado	500
12952860	85	Cuadrado	500
12962860	280	Cuadrado	500
Blanco estándar			
12932840	5	Diamante	500
11573422	30	Diamante	500
12387552	100	Diamante	500
11593422	10	Cuadrado	500
11503432	85	Cuadrado	500
11513432	280	Cuadrado	500
Blanco antiestático			
12992840	5	Diamante	500
11533432	30	Diamante	500
11543432	100	Diamante	500
12922850	10	Cuadrado	500
11680302	85	Cuadrado	500
12608513	280	Cuadrado	500



POR **AMOR** *ala* **CIENCIA**

fisherbrand

En España:

Para pedidos online: fishersci.es

Para tramitar un pedido: pedidos.fisher@thermofisher.com

Para hablar con Atención al Cliente llame al 902 239 303